



KH24C

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΣΥΝΔ. 4P,4X25MM² /ΠΟΛΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	65,90 mm
Πλάτος	82,40 mm
Βάθος	43 mm

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 25 mm ²
-------------------------	--------------------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	2,80 - 2,80 Nm
--------------------------	----------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	80 A
------------------	------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι