



BKW250090

Goulotte caniveau 250 90-130

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	250 mm
Longueur	2400 mm
Section intérieure / utile	18250 - 18250 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	75
---	----

Dimensions

Hauteur minimale de la chape	90 mm
Plage de niveling	90 - 130 mm

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Dimensions

Nombre d'unités d'installation intégrées	3
--	---

Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

Matière

Matériau	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier

Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué

Fonctions

Base détachable de la structure principale	Oui
--	-----

Matière

Traitement	Zingué
------------	--------

Fonctions

Avec bac de plancher	Oui
----------------------	-----

Couvercle, porte

Ourture de montage du couvercle	Non
Verrouillage du couvercle	Non

Fiche technique du produit

BKW250090

:hager

Photos | dessins

