



KH23C

**Zacisk rozgałęźny 3-półowy 2x25/2x16mm<sup>2</sup>/pole**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 65,90 mm |
| Szerokość | 69,20 mm |
| Głębokość | 45,50 mm |

**Rodzaj połączenia**

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------------|

**Instalacja, montaż**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania | 2,80 - 2,80 Nm |
|-----------------------------|----------------|

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 80 A |
|-----------------|------|

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |