



KH23C

Glavna razdjelna klema, 3P, 2x25/2x16mm<sup>2</sup>

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 65,90 mm |
| Širina | 69,20 mm |
| Dubina | 45,50 mm |

##### Veza

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Presjek krutog provodnika | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|--------------------------|

##### Instalacija, montaža

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Nazivni zatezni moment | 2,80 - 2,80 Nm |
|------------------------|----------------|

##### Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 80 A |
|----------------|------|

##### Arhitektura

|             |   |
|-------------|---|
| Broj polova | 3 |
|-------------|---|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |