



WNC023

**ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IP55 ΓΚΡΙ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Μονό μπουτόν πίεσης
------------------------------	---------------------

**Υλικά**

Χρώμα	Γκρι
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Πολυπροπυλένιο (PP)
Πίσω εσωτερική πλευρά	Ματ

**Διαστάσεις**

Ύψος	75 mm
Πλάτος	75 mm
Βάθος	64 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Αριθμός μπουτόν	1
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
Αντοχή σε κρούση IK	IK07

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

**Κείμενο**

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
---------	-----------------

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι