



FZ062R

Tür, univers, für FR62* Schränke, IP55, 950x550mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

| | |
|-----------------------|---------|
| Passend zu Schrankart | Aufputz |
|-----------------------|---------|

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 900 mm |
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 25 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Art der Schranktür | Anschlagtür |
| Ausführung des Handgriffes | Schwenkhebelgriff |
| Anzahl der Schlösser | 1 |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 7035 |
| Farbe | Lichtgrau |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

Architektur

| | |
|---------------------|--------|
| Position Schranktür | Rechts |
|---------------------|--------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|--------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 2 |
|---------------|---|

Konnektivität

| | |
|------------|---------------|
| Montageart | Mit Scharnier |
|------------|---------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|