



FZ065R

**Tür, univers, für FR65\* Schränke, IP55, 950x1300mm**

**Technische Eigenschaften**

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

**Abmessungen**

Höhe	900 mm
Breite	1250 mm
Tiefe	25 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	2
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser	1

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

**Architektur**

Position Schranktür	Links Rechts
---------------------	-----------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schließungstyp	Ohne Schloss

**Ausstattung**

Anzahl Felder	5
---------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Mit Scharnier
------------	---------------

**Kapazität**

Anzahl Module	0
---------------	---

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----