



FZ065R

Двері для щита Univers FR65* IP55, 950x1300мм

Технічні характеристики

Сумісність

Підходить для типу корпусу Поверхневий монтаж

Розміри

Висота	900 mm
Ширина	1250 mm
Глибина	25 mm

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
Кількість дверей шафи	2
Тип дверей шафи	Стоп-двері
Тип ручки	Поворотний важіль
Кількість замків	1

Матеріали

Код RAL	7035
Colour	Світло-сірий
Колір виробу	Світло-сірий
Матеріал	Сталь
Обробка	З порошковим покриттям

Архітектура

Позиція дверей шафи Зліва
Справа

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Тип блокування	Без замка

Обладнання

Кількість секцій по ширині	5
Кількість клавiш	1

Підключення

Тип монтажу З шарніром

Емність

Кількість модулів 0

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Sustainability

Відповідність RoHS Так