



1530

**Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10 wg Up IP44 weiß, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Art der Lampenfassung | E10 |
|-----------------------|-----|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Weiß        |
| RAL Nummer | 1013        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ausschnitt Durchmesser | 27,30 mm |
|------------------------|----------|

**Texte**

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Aufdruck     | Ohne Aufdruck                     |
| Montageart   | Zentralstück für Steckbefestigung |
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld            |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
|--------------------------------|------|

**Geeignet für**

|                        |
|------------------------|
| wg UP IP44- Reichweite |
|------------------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |