



WJA695

Lampe ateha 12-24V Blanche

Caractéristiques techniques

Matière

Matériau Cuivre

Tension

Tension nominale 12 - 24 V

Dimensions

Hauteur 5 mm

Sécurité

Classe de protection (IP) IP0

Résistance aux chocs IK IK04

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Durabilité

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui