



WJA693

Lampe ateha 12-24V Rouge

Caractéristiques techniques

Matières

Matière Cuivre

Tension

Tension nominale 12 - 24 V

Dimensions

Hauteur 5 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP0

Résistance aux chocs IK IK04

Connectivité

Type de montage Montage à clipser

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui