



WJA694

**Lampe ateha 12-24V Bleue**

**Caractéristiques techniques**

**Matière**

Matériau Cuivre

**Tension**

Tension nominale 12 - 24 V

**Dimensions**

Hauteur 5 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP) IP0

Résistance aux chocs IK IK04

**Connectivité**

Type de montage Fixation par encliquetage

**Durabilité**

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui