



04563

Horloge astronomique 2 voies sur 7 jours + clé de programmation

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Éclairage

Charge max. avec tubes fluorescent en série	1000 W
---	--------

Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle	400 VA
--	--------

Fonctions

Réserve de marche en années	5 y
-----------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1,5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	65 mm
---------	-------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---