



4562

**Horloge astronomique 1 voie sur 7 jours + clé**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Éclairage**

Charge max. avec tubes fluorescent en série	1000 W
---	--------

**Fonctions**

Réserve de marche en années	5 y
-----------------------------	-----

**Raccordement**

Type de contacts	1x inverseur libre de potentiel
------------------	---------------------------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm <sup>2</sup>

**Dimensions**

Hauteur	85 mm
Profondeur	28,40 mm

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---