



WH25150104C

**kallysto line UP komplett: Druckschalter S3 und Druck-Impulstaster Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Anthrazit   |
| RAL Nummer | 7024        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Kennzeichnung**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Zusammenstellung | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
|------------------|--------------------------------------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Abmessungen**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 92 x 92 mm |
| Einbautiefe                 | 12 mm      |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 34 mm      |

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart IP      | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK02 |

**Architektur**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Zweiteilige Taste |
|-----------------------|-------------------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Texte**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Anschlussart       | Mit quickconnect-Steckklemmen        |
| Beleuchtung        | Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone  |
| Schaltart/Variante | Wechselschalter S3 / Taster Wechsler |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|