



KB663E

Stiftschiene 4-polig 10²mm 8PLE

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 4

Polart 3P+N

Abmessungen

Länge 138 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Stift

Kapazität

Anzahl Module 8

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja