



KB663E

#### Stiftschiene 4-polig 10<sup>2</sup>mm 8PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

##### Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

##### Abmessungen

Länge	138 mm
-------	--------

##### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
------------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
-------------------------------	-------------

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Stift
-----------------------	-------------------------

##### Kapazität

Anzahl Module	8
---------------	---

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----