



1104891



TMG-4/2 Türstation für Türlautsprecher 4/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe Messing

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Funktionen

Türkommunikationsart Audio

Werkstoff

Werkstoff Metall
Edelstahl
Glanzgrad Matt
Werkstoff Ruftaster Edelstahl
Oberfläche PVD

Abmessungen

Dicke Putzausgleich 12 mm
Materialstärke 2 mm

Spannung

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten 4

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation 1+n-Audio
2Draht
i2Audio

Texte

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Montageart Für senkrechte Montage
Dichtung Mit Fugendichtungsband