



GBA501311ALU

Socle goul install Alu 50131,anodisé.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	56 mm
Largeur	134 mm
Longueur	2000 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	2
Largeur de couverture 1	45 mm
Largeur de couverture 2	45 mm
Largeur de couverture 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure / utile	6500 - 6500 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	15
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	37

Compatibilité

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
---	------------

Installation, montage

Perforation de socle	No
----------------------	----

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

Equipement

Éclisses incluses	No
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

