



GBA501311ALU

Installatiekanaal alu bodem 50*130mm 2 comp. gean. alu

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	56 mm
Breedte	134 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal deksels	2
breedte deur 1	45 mm
Deur 2	45 mm
breedte deur 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	6500 - 6500 mm ²
-----------------	-----------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	15
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	37

Compatibiliteit

Compatibel formaat voor apparaatinstallatie	47 x 45 mm
---	------------

Installatie, montage

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

Uitrusting

Met kabelhouders	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

