



GBA501311ALU

Osnova kanala GBA, dvodjelnog, 50x131 mm, aluminij, eloksiran

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	56 mm
Širina	134 mm
Dužina	2000 mm

Poklopac, vrata

Broj poklopaca koji se mogu montirati	2
Širina poklopca 1	45 mm
Širina poklopca 2	45 mm
Širina poklopca 3	0 mm

Dimenzije

Unutrašnji presjek	6500 - 6500 mm ²
--------------------	-----------------------------

Kapacitet

Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% napunjeno, sa uređajima)	15
Maks. broj kablova (Ø11mm, 50% ispunjeno, bez uređaja)	37

Kompatibilnost

Format kompatibilan s instalacijom uređaja	47 x 45 mm
--	------------

Instalacija, montaža

Perforacija osnove	Ne
--------------------	----

Materijali

Materijal	Aluminij
Obrada	Anodizirano
Boja	Aluminij

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
Ingress Protection (IP) klasa	IP40

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 90 °C
-------------------	------------

Povezivost

Spojnica kanala	Spojnice kao zaseban artikal
-----------------	------------------------------

Oprema

Držač kablova je sastavni dio seta	Ne
Broj držača kablova po metru	0
Sa zaštitnim filmom	Da

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

