



GBA501311ALU

**TEHALIT GBA ΒΑΣΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 134x56mm**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Ύψος	56 mm
Πλάτος	134 mm
Μήκος	2000 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός συναρμολογούμενων καπακιών	2
Πλάτος καλύμματος 1	45 mm
Πλάτος καλύμματος 2	45 mm
Πλάτος καλύμματος 3	0 mm

**Διαστάσεις**

Εσωτερική διατομή	6500 - 6500 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------------

**Χωρητικότητα**

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11, 50% γεμάτο, με συσκευές)	15
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	37

**Συμβατότητα**

Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευής	47 x 45 mm
-------------------------------------	------------

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Διάτρηση βάσης	Όχι
----------------	-----

**Υλικά**

Υλικό	Αλουμίνιο
Μεταχείριση	Ανοδιωμένο
Χρώμα	Αλουμίνιο

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

**Συνδεσιμότητα**

Σύνδεσμος καναλιού	Προσαρμοστές ως ξεχωριστός κωδικός
--------------------	------------------------------------

**Εξοπλισμός**

Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Όχι
Αριθμός συγκρατητήρων καλωδίων ανά μέτρο	0
Με προστατευτικό φιλμ	Ναι

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

