



FG26LD1

univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1600x1900x400mm RAL7035 drzwi transparentne

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1900 mm
Szerokość	1600 mm
Głębokość	400 mm
Grubość ścianki bocznej	2 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP54
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Podwójna blokada 3 mm Narzędzie specjalne
Odporność na uderzenie IK	IK10

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	6
Liczba otworów płyty kołnierzowej	12

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Mocowanie podłogowe
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	72
---------------	----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	2
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1600 A
-----------------	--------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

