



FZ055R

Tür, univers, für FR55* Schränke, IP55, 800x1300mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

Abmessungen

Höhe	750 mm
Breite	1250 mm
Tiefe	25 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	2
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür	Links Rechts
---------------------	-----------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schließungstyp	Ohne Schloss

Ausstattung

Anzahl Felder	5
---------------	---

Konnektivität

Montageart	Mit Scharnier
------------	---------------

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----