



FZ055R

Tür, univers, für FR55\* Schränke, IP55, 800x1300mm

#### Technische Eigenschaften

##### Kompatibilität

Passend zu Schrankart Aufputz

##### Abmessungen

Höhe 750 mm

Breite 1250 mm

Tiefe 25 mm

##### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anzahl Schranktüren 2

Art der Schranktür Anschlagtür

Ausführung des Handgriffes Schwenkhebelgriff

Anzahl der Schlösser 1

##### Werkstoff

RAL Nummer 7035

Farbe Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Oberfläche Pulverbeschichtet

##### Architektur

Position Schranktür Links  
Rechts

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Schließungstyp Ohne Schloss

##### Ausstattung

Anzahl Felder 5

##### Konnektivität

Montageart Mit Scharnier

##### Kapazität

Anzahl Module 0

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja