



LFS6020009010

**Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x200mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	200 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	9770 - 9770 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	41
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 4
Anzahl steckbare Trennwände	3
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

**Abbildungen | Zeichnungen**

