



50413512

Taster-Einsatz mit Wippe u. Beschriftungsfeld beleuchtet, Schließer W.1 polarweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Breite	222 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	32 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Texte

Anschlussart	Mit N-Klemme Mit Steckklemme
Anschluss mit Kabelschuh	Wago 3-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung einrastbar
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Mit blauer 230-V-LED-Einheit

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Werkstoff	Thermoplast