



LFS601500VERZ

LFS, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, verzinkt

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	60 mm
Breedte	150 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	7000 - 7000 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	29
--	----

Materiaal

Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	Zink

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 3
Aantal scheidingswanden	2
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

