



BRA6517019010

Socle de goulotte montage frontale BRA 68x170mm couv. 80mm de Alu blanc pur

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure	10050 - 10050 mm ²
--------------------	-------------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	28
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	42

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Thermolaquage
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Equipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Illustrations | dessins

