



BRA6517019010

BRA, bodemprofiel 65x170 mm, helderwit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	170 mm
Lengte	2000 mm

Deksel, deur

Aantal monteerbare deksels	1
Deur 2	0 mm
Dekselbreedte 3	0 mm

Afmetingen

Binnendoorsnede	10050 - 10050 mm ²
-----------------	-------------------------------

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)	28
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	42

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, automateninbouw
------------------------------------	---

Installatie, montage

Bodemperforatie	Ja
-----------------	----

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Helderwit
RAL-code	9010

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Koppelingen als afzonderlijk bestelnummer
------------------	---

Samenstelling

Inclusief kabelklem	Nee
Aantal kabelhouders per meter	0
Met beschermfolie	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

