



L6332TK10-000

Glaszekering Ø 6,3 x 32 mm T 10 A 250 V

Technische eigenschappen

Zekering

Zekeringsgrootte	6.3 x 32
------------------	----------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	2,30 W
----------------------------------	--------

Spanning

Type voeding	AC
--------------	----

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----