



6768803515

Utičnica, sa pinom za uzemljenje, poklopcem i zaštitom od kontakta, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Materijali

Boja	Siva
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Montaža u zid/PŽ
---------------	--------------------------------

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	Pin za uzemljenje
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Da
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Da
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca	Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju
----------------	--

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Ingress Protection (IP) klasa	IP55

Tekst

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da