




EER2332004

tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 2-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 - 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Pomarańczowy

Kod RAL 2004

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 90 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 40 mm

Liczba jednostek 2

Wbudowane puszkki podtynkowe 45 mm

Łączność

Rodzaj montażu Rastec 45°
Mocowanie na zatrzask

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Bolec uziemiający

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Pojemność

Liczba modułów 4

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Oslona Bez pokrywy

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak