



FWK3E5021009010

**Goulotte anti-feu E30 50x210mm L=1,5m blanc signalisation**

**Caractéristiques techniques**

**Sécurité**

Classe de résistance au feu	E30
-----------------------------	-----

**Architecture**

Nombre de côtés résistants aux feu	3
------------------------------------	---

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
Largeur	250 mm
Longueur	1500 mm
Hauteur intérieure	50 mm
Largeur intérieur	209 mm
Section intérieure	10450 - 10450 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	43
---	----

**Matière**

Matière	Plâtre Acier
Traitement de surface	Laqué

**Equipement**

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

**Matière**

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Equipement**

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

