



KXB04F5

Klema sa osiguračem 5x20, 4mm², na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	6,30 A
----------------	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1 W
-----------------------------	-----

Dimenzije

Visina	54,50 mm
--------	----------

Širina	77,20 mm
--------	----------

Dubina	8 mm
--------	------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 4 mm ²
-----------------------------	-------------------------

Presjek krutog provodnika	0.5 - 6 mm ²
---------------------------	-------------------------

Materijali

Boja	Siva
------	------

RAL kod	7030
---------	------

Materijal	Poliamid (PA)
-----------	---------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----