



KXB04F6

Klema sa osiguračem 6,3x32, 4mm², na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	10 A
----------------	------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1 W
-----------------------------	-----

Dimenzije

Visina	54,50 mm
Širina	77,20 mm
Dubina	10 mm

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 4 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.5 - 6 mm ²

Materijali

Boja	Siva
RAL kod	7030
Materijal	Poliamid (PA)

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----