



LFF4006009016

**Goulotte Liféa 40X57 avec éclisses/2 agrafes blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	1500 - 1500 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7
---	---

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

**Equipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui