



LFF4006009016

Canal de distribución LFF de PVC 40x60mm, blanco RAL9016

Características técnicas

Dimensiones

Altura	40 mm
Anchura	57 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	1500 - 1500 mm ²

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	7
-------------------------------------------------------------------	---

Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 60 °C
-------------------------------	------------

Connectividad

Acoplamiento de canal	Perfil pre-equipado de uniones
-----------------------	--------------------------------

Equipo

Número de particiones	0
Número de particiones de conexión	0
Clip de fijación de cable incluido	Sí
Con película protectora	No

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí