



KH35A

Zacisk rozgałęźny 4-półowy 2x25/2x35mm²/pole 4xL/szary

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	49 mm
Szerokość	96 mm
Głębokość	62 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 35 mm ²
--	--------------------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3,50 - 3,50 Nm
-----------------------------	----------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	100 A
-----------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	4
-----------------	---

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak