



KH35A

**Verdeelklem 4-polig 100 A 2 x 25/35 mm<sup>2</sup>**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	49 mm
Breedte	96 mm
Diepte	62 mm

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 35 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------------

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	3,50 - 3,50 NM
----------------	----------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	100 A
-----------------	-------

**Uitvoering**

Aantal polen	4
--------------	---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja