



KH35A

Verdeelklem 4-polig 100 A 2 x 25/35 mm²

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	49 mm
Breedte	96 mm
Diepte	62 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 35 mm ²
---------------------------------	--------------------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,50 - 3,50 NM
----------------	----------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
-----------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja