



KH35A

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΩΝ ΣΥΝΔ. 4P,2Χ25/2Χ35 /ΠΟΛΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	49 mm
Πλάτος	96 mm
Βάθος	62 mm

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 35 mm ²
-------------------------	--------------------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	3,50 - 3,50 Nm
--------------------------	----------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	100 A
------------------	-------

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	4
---------------	---

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι