




KH35N

Glavna razdjelna klema, 1P, 2x35/2x25mm² po polu, plava

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	55 mm
Širina	27 mm
Dubina	37 mm

Veza

Presjek krutog provodnika	35 mm ²
---------------------------	--------------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	3,50 - 3,50 Nm
------------------------	----------------

Električna struja

Nazivna struja	100 A
----------------	-------

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da