




KN35N

Модульна вводна 1-полюсна клемма 2x35<sup>2</sup>/2x25<sup>2</sup>, 63А, синя

### Технічні характеристики

#### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 55 mm |
| Ширина  | 27 mm |
| Глибина | 37 mm |

#### Під'єднання

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Поперечний переріз жорсткого провідника | 35 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

#### Установлення, монтаж

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Номінальний момент затягування | 3,50 - 3,50 Nm |
|--------------------------------|----------------|

#### Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номінальний струм | 100 A |
|-------------------|-------|

#### Архітектура

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 1 |
|-------------------|---|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |