



KH35L

Zacisk rozgałęźny 1-półowy 2x25/2x35mm²/pole 1xL/szary

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	27 mm
Głębokość	37 mm

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	35 mm ²
--	--------------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3,50 - 3,50 Nm
-----------------------------	----------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	100 A
-----------------	-------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak