



ATH163009016BA

Leitungsführungskanal halogenfrei 16x30 mit Klebeband L=2,1m,verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	16 mm
Breite	32 mm
Länge	2100 mm
Lichter innerer Querschnitt	420 - 420 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	3
---	---

Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	15 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

