



FZ031R

Tür, univers, für FR31\* Schränke, IP55, 500x300mm

**Technische Eigenschaften**

**Kompatibilität**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Passend zu Schrankart | Aufputz |
|-----------------------|---------|

**Abmessungen**

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 450 mm |
| Breite | 250 mm |
| Tiefe  | 25 mm  |

**Abdeckung, Tür**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein              |
| Anzahl Schranktüren          | 1                 |
| Art der Schranktür           | Anschlagtür       |
| Ausführung des Handgriffes   | Schwenkhebelgriff |
| Anzahl der Schlösser         | 1                 |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 7035              |
| Farbe      | Lichtgrau         |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

**Architektur**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Position Schranktür | Rechts |
|---------------------|--------|

**Sicherheit**

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55         |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss |

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 1 |
|---------------|---|

**Konnektivität**

|            |               |
|------------|---------------|
| Montageart | Mit Scharnier |
|------------|---------------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

**Installation, Montage**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|