



HTG911H

**Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Ausgangsstrom	2500 mA
Ausgangsstrom 1	2,50 A

**Funktionen**

Ausgangsspannung geregelt	Nein
---------------------------	------

**Frequenz**

Frequenz	47 - 63 Hz
----------	------------

**Leistung**

Leistungsaufnahme standby	0,3 W
---------------------------	-------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	4
---------------	---

**Spannung**

Ausgangsspannung	23,28 - 24,72 V
------------------	-----------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 70 °C
--------------------	-------------

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

**Abmessungen**

Höhe	93 mm
Breite	71 mm
Tiefe	63 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja