



FW536F

Feldverteiler UP, FW2, IP40, SK I, 5x36 PLE, Nischenmaße (HxBxT):920x766x110mm

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	5
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

##### Kapazität

Anzahl Module	180
---------------	-----

##### Abmessungen

Höhe	992 mm
Breite	838 mm
Tiefe	121 mm

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

##### Abmessungen

Einbaubreite	838 mm
Einbautiefe	110 mm
Breite in Teilungseinheiten	36

##### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür

##### Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2
---------------------------------------	---

##### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

##### Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

##### Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40
Schließungstyp	Ohne Schloss