



FW536F

Ormar FW2, ugradni, IP40, ZK1, sa vratima, 5x36 modula

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja In	125 A
-------------------	-------

Oprema

Broj redova	5
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne

Kapacitet

Broj modula	180
-------------	-----

Dimenzije

Visina	992 mm
Širina	838 mm
Dubina	121 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	838 mm
Ugrađena dubina	110 mm
Broj jedinica širine	36

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

Veza

Broj uvoda za vodiče	2
----------------------	---

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Ne
Ima montažnu ploču	Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa I
Otpornost na udarce IK	IK08
Ingress Protection (IP) klasa	IP40
Vrsta zaključavanja	Bez brave